



Tabla/ Table:

- (1) Máxima penetración del material del filtro (Aerosoles de Parafina y Cloruro sódico):
Maximum penetration of the filter material (Paraffin Oil and Sodium Chloride):

Clasificación / Type	95l/min % Max.
FFP1	20
FFP2	6
FFP3	1

- (2) Resistencia a la respiración - Breathing resistance

Máxima Resistencia Permitida - Maximum Permitted Resistance (mbar)			
Clasificación Classification	Inhalación Inhalation 30l/min	Inhalación Inhalation 95l/min	Exhalación Exhalation 160l/min
FFP1	0.6	2.1	3.0
FFP2	0.7	2.4	3.0
FFP3	1.0	3.0	3.0

- (3) Fuga hacia el interior - Inward Leakage

Al menos 46 de los 50 resultados de los ejercicios individuales para la fuga hacia el interior total (esto es, 10 sujetos x 5 ejercicios) no deben ser superiores a:	FFP1: 25% FFP2: 11% FFP3: 5%
At least 46 of the 50 individual exercise results for total inward leakage (i.e., 10 subjects x 5 exercises) shall be not greater than:	
Adicionalmente, al menos, 8 de las 10 medias aritméticas de los portadores individuales para la fuga hacia el interior total no deben ser superiores a:	FFP1: 22% FFP2: 8% FFP3: 2%
In addition, at least 8 of the 10 individual wearer arithmetic means for total inward leakage shall be not greater than:	

IMPORTANTE: Las medias máscaras faciales son aptas para ofrecer una efectiva protección contra aerosoles sólidos y líquidos. Se clasifican en tres clases en función de la penetración del material filtrante y de la fuga hacia el interior máxima: FFP1, FFP2 y FFP3. Es responsabilidad del usuario elegir la media máscara que le proporcione el nivel de protección adecuado frente al tipo y concentración de contaminante(s) presente(s) en la zona de trabajo en la que va a desarrollar su actividad. Este producto ha sido diseñado teniendo en cuenta el Reglamento (UE) 2016/425 y la norma armonizada EN 149:2001+A1:2009. Organismo de Control Notificado encargado del examen UE de Tipo: Apave Exploitation France SAS (nº0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - France. AITEX, Organismo notificado nº 0161, Plaza de Emilio Sala, 1 - 03801 Alcoy-Alicante, España (1730-SV, 1730-C). Organismo que interviene en el control de la producción (Módulo D): AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy, Alicante (España Organismo de control nº 0161)
Declaración de conformidad: www.productosclimax.com

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de su uso: Compruebe que el equipo de protección individual es compatible con cualquier otro equipo de protección individual utilizado al mismo tiempo. Seleccione la semimáscara de acuerdo con el uso previsto. Compruebe la idoneidad del equipo (marcado, fecha de caducidad...). Saque el equipo de su embalaje. Asegúrese de que el equipo no presenta ningún defecto.
- Póngase la media máscara y haga la prueba de ajuste-fuga antes de entrar en la zona de riesgo.
 - Lleve la mascarilla puesta y bien ajustada durante el tiempo que permanezca expuesto a la acción de los contaminantes.
 - Use las medias máscaras de acuerdo con las exigencias legales nacionales sobre salud e higiene en el trabajo.
 - Deseche la mascarilla y sustitúyala por una nueva si: Se la quita o se le cae dentro de la zona contaminada; se obstruye o satura y le resulta molesto o difícil respirar o si sufre cualquier tipo de daño o rotura.
 - Abandone la zona de riesgo si nota mareos, fatiga, náuseas o cualquier otro tipo de malestar similar.
 - Este tipo de medias máscaras son de un solo uso, no requieren mantenimiento ni son necesarias operaciones de desinfección y limpieza. Una vez utilizadas, no las almacene ni las vuelva a usar.
 - Deseche la media máscara después de haberla utilizado (un turno de trabajo como máximo).
 - Conserve las medias máscaras en su caja, cerrada y almacénalas en una zona no contaminada, con una temperatura entre +2°C y +55°C y una humedad relativa inferior al 75%.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Saque el equipo de su embalaje y coloque el armazón de sujeción tal y como se indica en las figuras 1 y 2. A continuación siga los siguientes pasos:

1. Sujete la media máscara con una de sus manos, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas elásticas de sujeción colgando libremente.
2. Coloque media máscara sobre la cara, de forma que le cubra totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar orientado hacia arriba.
3. Con una mano sujete la media máscara sobre su cara, presionando ligeramente, y con la otra mano, pase las cintas elásticas sobre su cabeza. La banda inferior debe situarse por debajo de las orejas, en la nuca, y la banda superior por encima de las orejas, en la coronilla.
4. Con las dos manos a la vez, ajuste el clip nasal al contorno de su nariz y asegúrese de que los bordes de la media máscara están en contacto directo con su cara.
5. PRUEBA DE AJUSTE-FUGA: Permite comprobar si se ha puesto la media máscara de forma correcta. Para ello, cubra toda la media máscara con las dos manos y exhale con fuerza, creando una presión positiva en su interior. Si detecta fugas a través de los bordes, habrá que modificar la posición de la media máscara sobre la cara, reajustar el clip nasal, y/o modificar la posición y tensión de las cintas de sujeción.

Nota: si la media máscara no se ajusta correctamente, no está permitido entrar en el área contaminada. Un uso inadecuado puede causar enfermedades o la muerte.

LIMITACIONES DE USO

- La fecha de caducidad de la mascarilla es de 5 años desde la fecha de fabricación. No use las medias máscaras, ni entre o permanezca en las zonas de riesgo si:
- La concentración de oxígeno es inferior al 19.5% (en volumen).
 - Si desconoce la naturaleza y/o concentración del contaminante o si ésta supone un riesgo grave e inminente para la salud del trabajador.
 - Detecta la presencia de gases o vapores en la zona de riesgo que puedan resultar perjudiciales para la salud del usuario. Recuerde que estas medias máscaras faciales ofrecen protección únicamente contra partículas sólidas y líquidas.

MARCAS DE SEGURIDAD

Fabricante: Productos Climax, S.A.
Modelo: 1710 FFP1 NR, 1710-V FFP1 NR | 1720 FFP2 NR D, 1720-V FFP2 NR D, 1720-C FFP2 NR D | 1730 FFP3 NR D, 1730-SV FFP3 NR D, 1730-C FFP3 NR D
Norma: EN 149:2001+A1:2009
Lote: ddmmyyyy (día/mes/año - fecha de fabricación)
NR: non-reusable (no reutilizable)
D: Dolomite (Dolomita)
Organismo que interviene en el control de la producción (Módulo D): CE 0161
Ver folleto informativo:
Condiciones de almacenamiento:
Temperatura: Humedad:
Fecha de almacenamiento máximo: yyyy/mm (año y mes)
Fecha de fabricación: yyyy/mm (año y mes)

AVISOS DE IMPORTANCIA

Estos equipos de protección individual no aportan oxígeno. No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno, como por ejemplo, tanques o zonas poco ventiladas. No las utilice en atmósferas explosivas. Sólo deberán ser utilizadas por personal entrenado y cualificado para ello. En caso de usuarios con alguna característica física especial o vello facial abundante (barba, bigote o patillas), es muy probable que no se alcancen los requisitos necesarios para conseguir un correcto ajuste de la media máscara.

PRODUCTOS CLIMAX, S.A.

Pol. Ind. Sector Mollet, Calle Llobregat, N°1

08150 Parets del Vallès (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 93 562 13 11

www.productosclimax.com - info@productosclimax.com